

Vakuum-UV-Belichtungsgeräte

....zur Fertigung ein- bzw. zweiseitiger Leiterplatten

Vakuum-UV-
Belichtungsgeräte 2 und 3



- Aluminiumgehäuse, Vakuumrahmen mit Selbstverschluß und Schnellbelüftung
- absolut gleichmäßige und seitenidentische Ausleuchtung der Belichtungsfläche
- elektronischer Timer mit digitaler Anzeige, zwei Einstellbereiche
a) 1 - 600 sek b) 1 - 100 Min,
- Vakuum-UV-Belichtungsgeräte 1 und 2, L 475 x B 425 x H 140
- Vakuum-UV-Belichtungsgeräte 3 und 4, L 625 x B 605 x H 140



Vakuum-UV-Belichtungsgerät 1
mit aufgeklapptem
Vakuumrahmen und Deckel

Anwendung


Die Vakuum-UV-Belichtungsgeräte sind geeignet zur Fertigung von ein- bzw. zweiseitigen Leiterplatten bis hin zur Feinleitertechnik; sie sind ebenfalls geeignet zur Herstellung von Frontplatten, Filmkopien, Tampon-Druck-Klischees usw.

Tip

Bei einseitigen Belichtungsvorgängen läßt sich der untere Belichtungskasten der Geräte 2 und 4 abschalten.

Technische Daten				
Artikelnummer	140 001	140 002	140 010	140 020
Montagefläche	360 x 230 mm	360 x 230 mm	520 x 390 mm	520 x 390 mm
Leistungsaufnahme	135 W	260 W	225 W	440 W
Anzahl der UV-Röhren	4 x 15 W	8 x 15 W	6 x 20 W	12 x 20 W
UV-Wellenlänge	365 nm			

Vakuum-UV- Belichtungsgeräte



Vakuum-UV- Belichtungsgerät 1

für einseitige Belichtungen
(DIN A4)

Art.-Nr.: 140 001

Vakuum-UV- Belichtungsgerät 2

für zweiseitige Belichtungen
(DIN A4)

Art.-Nr.: 140 002

Vakuum-UV- Belichtungsgerät 3

für einseitige Belichtungen
(DIN A3)

Art.-Nr.: 140 010

Vakuum-UV- Belichtungsgerät 4

für zweiseitige Belichtungen
(DIN A3)

Art.-Nr.: 140 020

Ersatzteile

UV-Leuchtstofflampe

15 W / 220 V, einzeln, für
Art.-Nr.: 140 001 und 140 002

Art.-Nr.: 410 017

UV-Leuchtstofflampe

20 W / 220 V, einzeln, für
Art.-Nr.: 140 010 und 140 020

Art.-Nr.: 410 027

Tandemstarter

4 bis 22 W

Art.-Nr.: 410 022

Hostaphan Folie

für UV 1 und UV 2

Art.-Nr.: 740 904 0500

für UV 3 und UV 4

Art.-Nr.: 740 904 0625

Moosgummirahmen

für UV 1 und UV 2

Art.-Nr.: 740 076 0001

für UV 3 und UV 4

Art.-Nr.: 740 096 0001